

# VISK

## てもと 手元で カンタン操作。

操作がカンタン、  
再生がカンタン、  
USBメモリに記録できるHDレコーダー。

IEC60601-1  
IEC60601-1-2  
医療安全規格  
準拠



### 超音波診断装置の映像記録に



リモコンのボタン一つで、簡単に高画質(FULL HD対応)録画が可能です。

USBメモリに記録することでDVD-Rなどと比べて、ファイルサイズの問題が掛からないので、録画後すぐにお渡しすることも可能です。



リモコンスイッチ  
付属

USBメモリ対応HDレコーダー  
**MR-200**

定価 470,000円

[www.visk.jp](http://www.visk.jp)

# あらゆるシーンで活躍するHDレコーダー MR-200

## カンタン操作

リモコンのLEDの点灯と、RECボタンが点滅して装置の動作状態を知らせてくれます。  
また、RECボタンが光ることで暗い場所での操作も簡単にできます。

暗い場所でもくっきり。




## 長時間録画


USB-HDDの場合、最大24時間の連続録画が可能になりました。

24時間記録時の記憶容量	
・動画符号化レート	・記憶容量
高画質：12Mbps	約130Gbyte
標準：9Mbps	約98Gbyte

1ファイル最大24時間。




## 接続例



## 高画質

高画質画像をそのまま記録。

1920×1080(FULL HD)の解像度に対応。より鮮明な映像記録が可能に。



## 仕様

電源及び環境	
ネットワーク	PCから記録されたファイルをネットワーク(100BASE-TX)経由でコピー
外部入力	専用リモコン入力(録画開始/停止)
時刻	時計機能内蔵 リチウム電池によるバックアップ(約6年以上)
電源電圧	DC12V(±10%): ACアダプタ付属
消費電力	11W以下
外部寸法	210mm(W)×44mm(H)×150mm(D) (突起物除く)
質量	1.5kg以下
使用環境	温度 0℃~40℃ 湿度 20%~85%(結露なきこと)

映像	
入力端子	DVI(DVI-D or アナログRGB)
出力端子(サブモニター用)	DVI-D
入力フォーマット	XGA/SVGA/SXGA/1080i/720p/1080p ※1
出力フォーマット	入力フォーマットに準ずる
動画符号化方式	H.264 High profile level 4.0
動画符号化レート	高画質:12Mbps、標準:9Mbps
音声	
入力信号	LINE入力(ステレオ:RCAコネクタ×2)
サンプリング周波数	32kHz
符号化方式	MPEG4 AAC LC profile
符号化レート	128kbps
保存	
ファイル形式	MP4形式
対応外部メディア	USBメモリ(FAT32形式/EXT3形式) USB-HDD(FAT32形式/EXT3形式)
記録可能時間 ※2 ※3 (動画符号化レート:9Mbps時)	メディア容量 4GB 約60分 メディア容量 8GB 約120分 メディア容量 32GB 約480分

- ※1 アナログRGBはXGA、SVGA、SXGAのみ対応。XGA/SVGA/SXGA/1080pでの記録フレームは単純間引きにて約30fpsとなります。
- ※2 記録時間は目安。FAT32形式での記録の場合、録画ファイルが1.9Gbyteを超える場合、または、録画時間が2時間を越える場合はファイルが分割されます。
- ※3 EXT3での記録の場合、録画時間は1ファイル最大24時間または、記録メディアの容量以内のいずれかになります。
- ※4 USBメモリ・USB-HDDは、本機との相性によりご利用できない、または正常に記録できない場合があります。
- ※5 USBハブを使用した場合の動作は保証しておりませんので、ご利用にならないでください。


## 付属品



## オプション(オープン価格)



## 外観/背面図



- ① DVI OUT ② DVI IN ③ LINE IN ④ リモコン ⑤ LAN
- ⑥ DC12V入力

## 注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

- 部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 仕様及び価格の変更することがありますのでご了承ください。

VISK は株式会社中日電子の登録商標です。

製品に関するお問い合わせは

テクノロライズグループ

株式会社 中日電子

〒458-8525 名古屋市緑区鳴海町伝治山1番地

☎ 0120-552-509 月曜日~金曜日 9:00~17:00

(土・日・春期・夏期・年末年始・他弊社休業日を除く)

Email: info@kcd.co.jp URL: http://www.kcd.co.jp

